


CENTRALE SIMPLIFIEE



Centrale Simplifiée :

- A. Collecteur gauche ou droit avec sa vanne HP et sa vanne de purge.
- B. Détendeur.
- C. Flexible de liaison bouteille/collecteur lg. 1,3m avec câble anti-fouet.
- D. Flexible de sortie détendeur/canalisation utilisateur sortie mâle 3/8".
- E. Anti-retour stop-feu et son arrêt thermique (dans le cas de l'acétylène).
- Râtelier porte-bouteilles 1,2 ou 3 bouteilles.

GAZ	PRESSIION DE SERVICE (bar)	DEBIT (m ³ /h)	Raccords d'entrée	Raccords de sortie
Oxygène	0 à 10	40	Type F : mâle Ø22.9x1.814 D.	3/8" mâle
Gaz neutre	0 à 10	40	Type C : femelle Ø21.7x1.814 D.	
Acétylène	0 à 1.5	6,6	Type H : mâle Ø22.9x1.814 G.	
G.P.L.	0 à 4	30	femelle Ø21.7x1.814 G.	